

SPRINGFIT™ SERIA 400

WARSTWA WĘGLA AKTYWOWANEGO JEST WŁĄCZONA W CELU USUWANIA ZAPACHÓW NUŻYCZNYCH

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

OCHRONA UKIADU ODDECHOWEGO

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Maskę należy założyć zgodnie z dostarczoną instrukcją

Należy uważać, aby wybrać właściwy typ maski prac, które mają być wykonane

W razie wątpliwości co do rodzaju wymaganej maski zasięgnij porady specjalisty poradnictwo

WYSTĘP

Springfit™ 421 i 425 oferują wyznaczony współczynnik ochrony wynoszący 10 x NDS dla drobnych nietoksycznych pyłów, włókien i mgieł.

Springfit™ 431, 435 i 436 oferują APF 20 x WEL dla drobnych pyłów, włókien, oparów i mgieł

Ochrona dróg oddechowych jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest prawidłowo dobrana, dopasowana i noszona przez cały czas, gdy użytkownik jest narażony na zanieczyszczenia dróg oddechowych.

OPCJE SPRINGFIT™

Springfit™ Model	EN 149 Klasyfikacja	Zawór Typhoon™	Węgiel Filtr
421	FFP2 NR D	No	No
425	FFP2 NR D	Yes	No
431	FFP3 NR D	No	No
435	FFP3 NR D	Yes	No
436	FFP3 NR D	Yes	Yes

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie dotyczy - produkt jednorazowy

Przechowuj maski z dala od światła słonecznego, z dala od chemikaliów w suchej atmosferze



WŁÓKNA WYKONANE PRZEZ CZŁOWIEKA:

Maska posiada ergonomiczny 3D projekt pasujący do większości kształtów twarzy



POLIPROYLEN WĘWNETRZNY SZKIELET:

Zapewnia dobre uszczelnienie poprzez wchłanianie ruchy twarzy

CECHY SPRINGFIT™

Uszczelnienie twarzy: Ulepszone uszczelnienie twarzy dla większego komfortu

Zawór Typhoon™: Opcjonalny Zawór o nowoczesnej konstrukcji zapewnia niższy opór oddychania

Filtr węglowy: Springfit™ 436 ma zintegrowany filtr węglowy, który pomaga zredukować uciążliwe zapachy

ZGODNOŚĆ I OZNACZENIA

Spełnia wymagania FFP2 i FFP3 normy EN149 (jeśli dotyczy)

Numer certyfikatu badania typu UE 682743

EN149:2001 + A1:2009

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jpsafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

POLSKA@JPSAFETY.COM
TEL: +48 71339 72 92/93



SPRINGFIT™ SERIA 400


WARSTWA WĘGLA AKTYWOWANEGO JEST WŁĄCZONA W CELU USUWANIA ZAPACHÓW NUŻYCZNYCH

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

OCHRONA UKIADU ODDECHOWEGO

SPRINGFIT™ 421, 431 WYMIARY OPAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO

Ilość w pudełku: 10




WYSOKOŚĆ:
90mm

SZEROKOŚĆ:
160mm

DŁUGOŚĆ:
210mm

SPRINGFIT™ 425, 435, 436 WYMIARY OPAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO

Ilość w pudełku: 10




WYSOKOŚĆ:
90mm

SZEROKOŚĆ:
210mm

DŁUGOŚĆ:
210mm

SPRINGFIT™ 421, 431 WYMIARY OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Ilość w pudełku: 10




WYSOKOŚĆ:
165mm

SZEROKOŚĆ:
425mm

DŁUGOŚĆ:
460mm

SPRINGFIT™ 425, 435, 436 WYMIARY OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Ilość w pudełku: 10



WYSOKOŚĆ:
215mm

SZEROKOŚĆ:
425mm

DŁUGOŚĆ:
460mm

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie oferowana tylko wtedy, gdy maska jest prawidłowo założona

Maska w kontakcie ze skórą może powodować uczulenie reakcje na podatne osoby

W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć maskę i poszukać Porada medyczna

Termin przydatności do spożycia jest wydrukowany na opakowaniu zewnętrznym

Nie używać w miejscach, w których może wystąpić narażenie na gazy chemiczne

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, których nie brakuje tlenu i nie zawierają atmosfer wybuchowych

Upewnij się, że utworzono dobre uszczelnienie wokół twarzy przed wejściem do obszar zagrożenia

Żywotność maski wynosi nominalnie jeden dzień (na podstawie zmiana dnia roboczego trwająca 8 godzin), jednak może to mieć wpływ wiele czynników, w tym tempo pracy, przepływ powietrza i stężenie wszelkie zanieczyszczenia w atmosferze. Maskę należy zmienić natychmiast, jeśli

- Trudności w oddychaniu z powodu zatkania są doświadczony,
- Przebiecie się zanieczyszczenia wykrywane jest na podstawie zapachu, smaku lub w jakikolwiek inny sposób lub
- Maska ulega uszkodzeniu

Ta maska nie jest przeznaczona do noszenia przez osoby z zarostem

WYMIARY SPRINGFIT™ 421, 431

Głębokość: 60mm

Szerokość: 210mm

Wysokość: 125mm

Waga: 13.5g (Approx)

WYMIARY SPRINGFIT™ 425, 435, 436

Głębokość: 70mm

Szerokość: 210mm

Wysokość: 125mm

Waga: 18.8g (Approx)

SPRINGFIT™

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jpsafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

POLSKA@JPSAFETY.COM
TEL: +48 71339 72 92/93

